

Article numéro: 29153

Balai d'extérieur, 330 mm, Bleu



Balai cantonnier fibres dures. Communément utilisé dans les zones de stockage ou en extérieur sur les quais par exemple.

Données techniques

Code EAN	5705020291531
Code Dun	15705020291538
Code de marchandise	96039091
Matériau agréé FDA (21)	Oui
Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation européenne (EU) No 10/2011	Oui
Meets EU Regulation 1935/2004/EC on Food Contact Materials	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Utilisation de Phtalates & Bisphénol A	Non
Matériau	Polypropylène, Polyester, Acier inoxydable
Filament Description	Fibres Dures
Longueur de fibre visible	109 mm
Quantité par Carton	8 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	250 Pcs.
Couleur	Bleu
Hauteur	170 mm
Longueur	330 mm
Largeur	100 mm
Colis Longueur	615 mm
Colis Hauteur	210 mm
Colis Largeur	300 mm
Poids brut	0.868 kg
Poids net	0.813 kg
Pays d'origine	Denmark
Température max. de nettoyage (Autoclave)	121 °Celsius
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °Celsius
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	40 °Celsius
Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	10.5

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de