



### Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	Anwendung

### Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	M12, 4-polig gerade Buchse
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettenmaterial	Edelstahl 316L
Status-LED	Ohne
Kabellänge	2 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,3 mm
Zusammensetzung des Kabels	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Draht-Isoliermaterial	PVC
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 300 V DC
Nennstrom [In]	4 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Isolierungswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,09 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP69K
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-85 °C (statisch)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35-100 °C

### Nachhaltigkeit

ROHS	Konform <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
------	---

Vertragliche Gewährleistung

Periode

18 Monate