



DEUTSCH

Bedienungsanleitung

COUNTER

Lagernummer:8086614



48 x 48 DIN 1/16 Programmierbare Zähler

- Anzeige mit 6-stelligem Zählwert und 6-stelligem Vorwahlwert
- Ein Vorwahlwert
- Rücksetz-, Pause- und ChA-ChB Zählengang
- NPN/PNP Eingang wählbar

- Automatisches oder manuelles Rücksetzen
- INC,DEC,INC/INC,INC/DEC,UP/DOWN, X1/ X2/ X4 Zähluswahl mit Phasenverschiebung
- Multiplikationsfaktor und wählbare Dezimalpunktposition



Spezifikation

Eingänge

Zähleingänge (Ch-A, Ch-B): Schalter, Näherungsschalter, Kapazitivsensor oder Drehgeber

Rücksetz-Eingang: Schalter, Näherungsschalter, Kapazitivsensor oder Drehgeber

Pause-Eingang: Schalter, Näherungsschalter, Kapazitivsensor oder Drehgeber

Sensortyp: NPN oder PNP

Rücksetzfunktion: automatisch oder manuell

Zähleingänge und maximale Frequenzen: INC,DEC,INC/INC,INC/DEC,UP/DOWN max. 20 kHz.

x1 / x2 / x4: Phasenverschiebung (Drehgeber) Zähler: max. 10 kHz

Ausgänge

Relaisausgang 5A bei 250Vac : 100.000 schaltvorgänge

Umweltbewertung und physikalische Spezifikation

Betriebstemperatur: 0...50°C

Feuchtigkeit: 0-90%RH (ohne Kondensation)

Schutzklasse: Frontseite Ip65, Rückseite IP20

Supply Voltage

24Vac/dc (-%15; +%10) 50/60Hz-2,3VA

Maße

48x48mm Tiefe:116mm

Elektrische Verdrahtungen

