

4m Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル ディスプレイポート(オス) - ミニディスプレイポート(オス)

Product ID: MDP2DPMM4M



MDP2DPMM4M 4m Mini DisplayPort® - DisplayPort変換アダプタケーブルは、片側にMini DisplayPort(オス)コネクタ、もう一方の側にDisplayPort(オス)コネクタを装備しています。Mini DisplayPort搭載ノートパソコン(Mac®ファミリの製品を含む)を、標準的なDisplayPort接続を採用しているHDTV、モニター、またはプロジェクタに接続できます。

ご注意: 新しいノートパソコンおよびデスクトップコンピュータ(Apple®など)には、Thunderbolt™ポートのみが搭載されています。弊社のMini DP - DPケーブルはThunderboltポートに接続できるため、DP互換ディスプレイを接続できます。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- DisplayPortのモニターまたはプロジェクターがMini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスに接続できるようにする

Features

- 金メッキのMini DisplayPort®およびDisplayPortコネクタ
- 2重シールド(編組+アルミ箔)
- 最大8.64 Gbpsのデータ転送速度
- Windowsコンピュータ およびMac®との互換性あり

ハードウェア	Warranty	Lifetime
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
	コネクタメッキ	ゴールド
	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
	ファイア定格	CMG定格(汎用)
	導体数	19
コネクタ	コネクタA	1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
	コネクタB	1 - DisplayPort(20ピン) オス
物理的特徴	ケーブル長さ	13.1 ft [4 m]
	ワイヤゲージ	32 AWG
	色	ブラック
	製品幅	0.8 in [20 mm]
	製品重量	4.8 oz [136 g]
	製品長さ	13.1 ft [4 m]
	製品高さ	0.4 in [10 mm]
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	工場出荷時(パッケージ)重量	5.1 oz [145 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 4 m Mini DisplayPort® - DisplayPortアダプタケーブル(オス/オス)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.