



中文

参数表

RS Pro 2 英尺 LED 黄色三角灯架

RS 库存号：145-5916



这款 RS Pro 5 英尺三角灯架，采用 2 英尺或 5 英尺规格的三脚架，或 2 英尺“A”型框架，LED 石膏板是 LED NCF 系列的一部分。致力于迈向更可持续和高效的 LED 未来。所有框架上配有 2 × 16A 110V 插座。“A”型框架结构紧凑，易于搬运，更适用于较小空间。



中文

特性

功率	20 瓦
光束角	120°
光强度	2000 Lm (流明)
灯型	LED
电压	240V
色温	6300K
灯具	LED 芯片托架