

1m DisplayPort™ 1.2ケーブル ラッチ付きコネクタ ディ스플레이ポート(オス) - ディ스플레이ポート(オス) 4K対応

Product ID: DISPL1M



DisplayPort™ 1.2対応デバイス間をセキュアに接続するラッチ付きDisplayPortケーブル(1m)。HDMI®またはデュアルリンクDVIよりも高いパフォーマンスを提供します。

HBR2最大データ転送速度21.6 Gbpsと4k x 2k(4096 x 2160)@ 60Hzの高解像度に対応しています。また、デジチェーン接続した複数モニタでのマルチストリーム(MST)にも対応し、オプションでオーディオサポートも提供しています。

本製品はStarTech.comによる全使用期間保証により信頼性が保証されています。また、 HDCPとDPCP性能によりコンテンツを正しく表示することができます。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続

Features

- 最大4k x 2kの高解像度対応
- 最大転送速度21.6 Gbpsの高ビットレート2(HBR2)に対応
- DisplayPort 1.1との下位互換性
- DisplayPort 1.2規格に合わせて設計および製造
- HDCPに加えDPCP(DisplayPortのコンテンツ保護)規格に対応
- 応力緩和機能対応、ラッチ付きモールドコネクタ

ハードウェア	Warranty	Lifetime
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
	ファイア定格	CMG定格(汎用)
	導体数	19
コネクタ	コネクタA	1 - DisplayPort(20ピン) ラッチ付 オス
	コネクタB	1 - DisplayPort(20ピン) ラッチ付 オス
物理的特徴	ケーブルOD	7.3 mm [0.3 in]
	ケーブル長さ	1 m [3.3 ft]
	コネクタタイプ	ラッチ付
	ワイヤゲージ	28 AWG
	色	ブラック
	製品幅	20.900
	製品重量	85 g [3 oz]
	製品長さ	1 m [3.3 ft]
	製品高さ	12.800
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	工場出荷時(パッケージ)重量	90 g [3.2 oz]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - ラッチ付き1m DisplayPort 1.2ケーブル

Product appearance and specifications are subject to change without notice.