






Vergossen mit UV-härtendes
PU-Methacrylat 304 d. Fa. Loctite
Vergußmasse darf nicht durchlaufen
und an der Kappe nicht vorstehen
Die Vergußmasse soll den Träger-
boden gleichmäßig bedecken


Replacement for EC drawing /
Ersatz für EC Zeichnung:
C42315-A68-A31-*-6



Schnitt GH
(ohne Abdichtfolie)




Schnitt CDEF
um 90° gedreht
lfd. Nr.3 nicht geschnitten
dargestellt



Keine Zinnspritzer am Kunststoff, keine
Verformung oder Beschädigung zugelassen


Schalt-schema



- 4) Abdichtfolie umlaufend max. 0,2 vorstehend
- 3) — Obfl. Sn Pb 60/40 feuerverzinnt, Schichtdicke 10... 20 µm
Flußmittel: halogenenfrei auf Kolophoniumbasis nach
F-SW 31/32 n. DIN 8511 wie z.B. GR8 d. Fa. Alpha Grillo
- 2) Bd SN 50713 - W120 - nf. - 0,075, handelsüblich wie CMC 70760 der
Fa. Klebetechnik, Klebvermögen > 2 N/cm n. DIN 40633
- 1) Größtmaß

Rasterlochung und mögliche
Packungsdichte 2:1

1:1



"a" wahlweise 2,50 oder 2,54 mm

Lochdurchmesser bei Toleranzklasse
n. DIN 40803 Bl.1 Pkt. 34.2.1: grob : $\geq 1,2$ mm
mittel : $\geq 0,9$ mm
fein : $\geq 0,8$ mm

Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibi-
da la reproducción total o parcial de este documento, así como su
uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los
infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños
y perjuicios. Se reserva todos los derechos para el caso de la con-
cesión de patente de invención o el registro de Modelo Industrial.

Copying of this document, and giving it to others and the
use or communication of the contents thereof, are forbidden
without express authority. Offenders are liable to the pay-
ment of damages. All rights are reserved in the event of the
grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den
Fall der Patenterteilung oder G.M.-Eintragung vorbehalten.

				Maßstab 10:1 2:1 1:1	
				Datum 20.01.03	
				Bearb. M. Schlehauf	
				Gepr. G. Ackermann	
				Norm.	
				Schiebeschalter	
				2-polig	
				tyco Electronics	
				C - 1393685-5	
				Blatt 1	
				1 Bl.	