

Datenblatt:

## Steckdosenleiste COMPACT 8xT13 1.5m sw

Steckdosenleiste COMPACT 8xT13 längs, Kabel Td H05VV-F 3G1mm<sup>2</sup>, Kabellänge 1.5m, Stecker T12, Reset-Knopf (rückstellbarer Überstromschutz), schwarz



|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 200130118 C                                                                                     |
| EAN                | 7611007147600  |
| Einheits Nr.       | 986180113                                                                                       |
| Einheit            | STK                                                                                             |
| Verpackungseinheit | 5                                                                                               |
| Verpackungsmasse   | 7.0 x 25.0 x 4.0 (B x H x T) cm                                                                 |
| Bruttogewicht      | 0.395 Kg                                                                                        |
| Ursprungsland      | CN                                                                                              |
| Zolltarifr.        | 85366990                                                                                        |

### Technische Informationen:

| Merkmal                   | Bezeichnung               |
|---------------------------|---------------------------|
| Typ                       | Steckdosenleiste Standard |
| Marke                     | STEFFEN                   |
| Modell                    | Compact                   |
| Anzahl Steckdosen         | 8                         |
| Steckdosentyp             | Typ 13                    |
| Steckdosenfarbe           | Schwarz                   |
| Steckdosenausrichtung     | längs                     |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                      |
| Schalter                  | Nein                      |
| Nennstrom                 | 10 A                      |
| Nennspannung              | 230 V                     |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                |
| Nennleistung              | 2300 W                    |
| Kabeltyp                  | H05VV-F (Td)              |
| Leiteranzahl              | 3                         |
| Leiterquerschnitt         | 1 mm <sup>2</sup>         |
| Kabellänge                | 1.5 m                     |
| Kabelfarbe                | Schwarz                   |
| Steckertyp                | Typ 12                    |
| Hauptwerkstoff            | Kunststoff                |
| Halogenfrei               | Nein                      |
| UV-beständig              | Nein                      |
| Produktfarbe              | Schwarz                   |
| Verwendung                | Innen                     |
| K2 Baustellentauglich     | Nein                      |
| Schutzart                 | IP20                      |

| Merkmal                  | Bezeichnung     |
|--------------------------|-----------------|
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C     |
| Sicherheitsfunktionen    | Überstromschutz |
| Produkthöhe              | 250 mm          |
| Produktbreite            | 70 mm           |
| Produkttiefe             | 40 mm           |
| Gewicht netto            | 0.390 Kg        |
| Verpackungsart           | Schrumpffolie   |