

## 特点

- 高效散热器
- 内置排气口
- 螺钉紧固件、用于安全预防措施
- 1 m 防跌落

## RS Pro led 手电筒 133lm

RS 号: 890-2991



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro pros atex 本质安全 led 手电筒、品质卓越、价格实惠。此便携式手持式手电筒采用坚固的制造工艺、在外壳中安装有 Cree led 、是危险场所中的重要解决方案。

## 一般规格

手电筒类型	直向
灯类型	LED
亮度	133lm
范围	172m
射束类型	聚光
切换模式	高、低
浅色	白色
颜色	黄色、
外壳材料	塑料
防腐蚀	是的
防摔	1m
区域	区域 0
危险区域	是的
应用	汽车维护、医疗保健、家庭 diy 和野营

## 模式规格

参数	高模式	低模式 / 频闪
光输出	133lm	32lm
运行时间	6hours	69hours10min
光束距离	231m	110m

## 电气规格

可充电	否
电池	4 节 aa 镍氢电池
电池指示灯	否
开关类型	按钮开关

## 机械规格

长度	174mm
宽度	47mm
深度	47mm
头直径	47mm
重量 (含电池)	115g

## 保护类别

ip 等级	IP67
-------	------

## 认证

合规性 / 认证	ce 、 ul 、 iec ex
符合标准	en 60079-0 : 2009edition ; en 60079-11 : 2012edition 、 en 60079-26 : 2007edition iec 60079-0 : 第五版; iec 60079-11 : 第六版、 iec 60079-26 : 第二版指令 2014/34/eu csa c22.2 no 157-92 reaffirmed 2012
危险区域认证	atex

