

KMK 2-1000 - 塑料电缆标识

0815004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0815004>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



商业数据

订货号	0815004
包装单位	1,000 pc
最小订货量	1,000 pc
销售关键代码	BG231A
产品关键代码	BG231A
目录页面	页码235 (C-3-2019)
GTIN	4046356014212
单件重量 (含包装)	1.026 g
单件重量 (不含包装)	1.002 g
原产地	DE

KMK 2-1000 - 塑料电缆标识

0815004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0815004>



技术数据

产品属性

产品类型	标记条支架
型号	安装组套

尺寸

宽度	8 mm
高度	8 mm
长度	29 mm

外部尺寸

外径	6 mm ... 50 mm
----	----------------

Text field

文本框宽度	29 mm
文本框高度	8 mm

材料规格

颜色	透明
标识材料	聚乙烯
材质	不含硅及卤素

电缆/电线

电缆外径	≥ 6.00 mm
------	-----------

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

安装

安装类型	使用电缆扎带组装
------	----------

KMK 2-1000 - 塑料电缆标识

0815004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0815004>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KMK 2-1000 - 塑料电缆标识

0815004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0815004>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

EF3.0 气候变化

CO₂e 千克

0.003千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn