



Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Steuerblock
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Menge pro Satz	1

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Opale Resi9
[In] Bemessungsstrom	90 A
Gehäusemontage	Wandmontage
9-mm-Raster	36
Gesamtzahl der 18-mm-Module	18
Produktgewicht	2,35 kg
Breite	357 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	135 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Montage

Produktzertifizierungen	ERDF CPT M&S SPE 13.006 A
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht IEC 60695-2-11
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15...60 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltpunktdekleration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich