

MERKMALE

- Gehäuse und Bügel sind gegen elektrischen Schlag isoliert
- Automatische Verriegelung für Benutzerkomfort
- 6-poliger Messingzylinder
- Kompakt und leicht zu lagern
- Isoliertes Gehäuse, beständig gegen Hitze, Staub und Schmutz

Sicherheitsschloss aus Stahl mit 1 Schloss, 6 mm Bügel

RS Best.-Nr. 175-1183



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO RS PRO verfügt über ein Sicherheitsverriegelungsschloss aus starrem Qualitätsstahl. Dieses leichte und solide Vorhängeschloss wurde nach Industriestandards hergestellt und ist eine fantastische Verriegelungslösung für die sichere Wartung und Reparatur von gefährlichen Maschinen oder Geräten

Allgemeine

Typ	Kugelventilverriegelung
Werkstoff	Stahl
Anzahl der Schlösser	1
Vorhängeschloss-Löcher	Einzeleinheit in Pappkarton verpackt.
Gehäuse	Einzeleinheit in Pappkarton verpackt.

Mechanische

Draht- oder Bügelstärke	6mm
Bügelabstand	75 mm
Maximaler Durchmesser des Verriegelungsbüchsenmessers	6mm
Gewicht	105 gm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Hält Temperatur stand	- 130 F bis +1940 F.
------------------------------	----------------------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	1 Mitarbeiter = 1 Vorhängeschloss = 1 Schlüssel (OSHA).
-----------------------------------	---

