

MERKMALE

- Sicherheitsbarriere mit Befestigungsplatten
- Aus Stahl
- Hohe Sichtbarkeit - Schwarz und Gelb
- Horizontale Quertraverse
- Das Produkt wird mit 6 schwarzen 3M-Klebebändern geliefert

Schwarz- und Gelbbarriere von RS Pro, Kollisionsschutzschutzkit umfasst: Kit inkl. Verschiedene

RS Best.-Nr. 840-0638



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese Serie von Sicherheitsbarrieren aus Stahl von unserem RS Pro Angebot wird mit Befestigungsplatten geliefert. Diese starken und robusten Barrieren sind gelb und schwarz und verfügen über einen horizontalen Querbalken. Sie können verwendet werden, um Fußgänger und den Fahrzeugverkehr vom Betreten von Bereichen wie Lagerhallen, Laderampen oder Parkplätzen zu blockieren. Die Barrieren sind in einer Reihe von Größen und Optionen erhältlich:

840-0638 - 40 mm Stahl-Sicherheitsbarriere 1 x 1,5 m

840-0629 - 40 mm Stahl-Sicherheitsbarriere 1 x 1 m

840-0631 - 60 mm Stahl-Sicherheitsbarriere 1 x 1 m

Allgemeine

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barriereart | Kollisionsschutzschutz |
| Material | Stahl |
| Kit umfasst | 6 schwarze 3M-Klebebänder, Sicherheitsbarriere mit Befestigungsplatten |
| Farbe | Schwarz, Gelb |
| Anwendung | Menschenkontrolle, Verhinderung des Einstiegs in gefährliche Bereiche und Warteschlangenorganisationen, Schutz von Personen in Bereichen wie Laderampen vor Fahrzeugen, Gabelstaplern und anderen Verkehrsunfällen, Schutz von Mitarbeitern vor Maschinen und Fahrzeugen am Arbeitsplatz. |

Mechanische

| | |
|--------------------|-----------------|
| Abmessungen | 150 mm x 150 mm |
| Durchmesser | 40mm |
| Höhe | 1 mm |
| Breite | 1.5m |
| Gewicht | 8.5kg |

Zulassungen

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Konformität/Zertifizierung | Bar 415 NJ/EAN 3321360009272 |
|-----------------------------------|------------------------------|



| | | |
|--------------------------------------------|-------------|--------|
| UVC/Consumer sales unit | 1 | |
| Carton / Cardboard box | Vrac / Bulk | |
| Hauteur palette / Pallet height | 1,2 m | 1,8 m |
| Produits par palette / Products per pallet | 30 | 45 |
| Poids palette net / Pallet net weight | 204 kg | 306 kg |
| Poids palette brut / Pallet gross weight | 224 kg | 326 kg |

