

Nombre de contacts

40, 64 +



Connecteur bornier

Identification	Nombre de contacts	Référence		Dessin	Dimensions en mm
		Prise mâle	Prise femelle		
Montage à gauche Multi-contour (MK)	40	09 21 040 4601 09 21 064 4601	09 21 040 4701 09 21 064 4701	<p>Repérage des contacts mâles</p> <p>Repérage des contacts femelles</p>	
	64				
Montage à gauche Simple-contour (SK)	40	09 21 040 4602 09 21 064 4602	09 21 040 4702 09 21 064 4702	<p>Repérage des contacts mâles</p> <p>Repérage des contacts femelles</p>	
	64				
Montage à droite Multi-contour (MK)	40	09 21 040 4611 09 21 064 4611	09 21 040 4711 09 21 064 4711	<p>Repérage des contacts femelles</p> <p>Repérage des contacts mâles</p>	
	64				
Montage à droite Simple-contour (SK)	40	09 21 040 4612 09 21 064 4612	09 21 040 4712 09 21 064 4712	<p>Repérage des contacts femelles</p> <p>Repérage des contacts mâles</p>	
	64				

	a	b
Han 40 D	51	77,5
Han 64 D	81,5	104

Han AV