

M23-17S1N8A80DUS - 电缆连接器



1629156

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1629156>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



M23, 电缆连接器, 系列: M23 PRO, 直头, 屏蔽: 有, ONECLICK快速锁紧机制, 位数: 17, 旋转方向: 标准, 触点类型: 孔式插头, 压接, 电缆直径范围: 3 mm ... 15 mm, 编码: N, 产品符合 RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

优势

- 具备跨制造商兼容性的解决方案, 适合各种标准和快速锁定系统
- ONECLICK快速连接技术具有在视觉、触觉和听觉上都非常清晰的锁定位置
- 即使在恶劣的条件下也非常可靠: 配备有振动制动器的电缆连接器
- 采用现代化的一致设计, 确保极为方便舒适的操作
- 简单轻松、节约成本的电缆组装: M17至M40均采用统一的屏蔽

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编: 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn