

# Schnellladegerät DC40RA

## 191E07-8

XGT • 40V max. • Li-Ion

**Schnellladegerät für 40 V max. XGT-Akkus. Mit digitaler Kommunikation zwischen Ladegerät, Akku und Werkzeug.**

Ein Schnellladegerät für alle 40 V max. XGT-Akkus. Mit wählbarer Melodie, als Signal für die Beendigung eines Ladevorgangs. Ausgestattet mit zwei Lüftern für ein besonders schnelles Laden der XGT-Akkus. Kann an die Wand montiert werden. Zusammen mit dem Ladeadapter ADP10 (nicht im Lieferumfang) können 18 V LXT-Akkus geladen werden.



### Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-Ion
Ladezeit	28 - 45 min
Leistungsaufnahme	310 W
Länge des Netzkabels	2,0 m
Typ	DC40RA
Produktgewicht	1,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	156 x 210 x 84 mm

**EAN 0088381556354**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

## ■ Weiteres Zubehör