



NOMEX® strømpeflex

- Helagaine HEGMAN og HEGMANWO

Helagaine HEGMAN og HEGMANWO giver god mekanisk beskyttelse ved anvendelse der involverer høje temperaturer og brandbeskyttelse, særdeles i industrier som luftfart, militær, jernbane og skibsbygning.

Egenskaber og fordele

- Fremstillet af ikke brændbart meta-aramid
- Vand og olie afvisende
- Ekstrem fleksibel
- Stor udvidelse for let installation over store afstande
- Optimal beskyttelse for kabelnet
- Kan modstå de fleste miljøer
- Fremragende beskyttelse med slid, flammer og høje temperaturer
- Stor resistens overfor stråling og væsker



For mere info!



HEGMAN og HEGMANWO kan leveres i forskellige diametre.

MATERIALE	Polyaramid Polymetaphenylene Isophthalamide (NOMEX)
Driftstemperatur	+240 °C
Smeltepunkt	Smeltepunkt +370 °C
Brændbarhed	UL94 V0 (råmateriale), iht. UL224 VW1

RoHS ✓

TYPE	Beskrivelse i henhold til EN6049	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	EAN	Bestillingsnr.
HEGMAN-02	EN6049-003-02-5	1	2	Grøn (GN)	100 m	4031026404745	170-02100
HEGMAN-04	EN6049-003-04-5	2	4	Grøn (GN)	100 m	4031026404752	170-02101
HEGMAN-06	EN6049-003-06-5	4	8	Grøn (GN)	100 m	4031026404769	170-02102
HEGMAN-08	EN6049-003-08-5	6	12	Grøn (GN)	50 m	4031026404776	170-02103
HEGMAN-10	EN6049-003-10-5	8	16	Grøn (GN)	50 m	4031026404783	170-02104
HEGMAN-15	EN6049-003-15-5	10	20	Grøn (GN)	50 m	4031026404790	170-02105
HEGMAN-20	EN6049-003-20-5	12	24	Grøn (GN)	50 m	4031026404806	170-02106
HEGMAN-25	EN6049-003-25-5	15	30	Grøn (GN)	50 m	4031026404813	170-02107
HEGMAN-30	EN6049-003-30-5	20	40	Grøn (GN)	50 m	4031026404820	170-02108

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Afkortes i enhver længde. NOMEX® er et registreret varemærke fra DuPont. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

TYPE	Beskrivelse i henhold til EN6049	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	EAN	Bestillingsnr.
HEGMANWO-02	EN6049-004-02-5	1	2	Grøn (GN)	100 m	4031026404653	170-02000
HEGMANWO-04	EN6049-004-04-5	2	4	Grøn (GN)	100 m	4031026404660	170-02001
HEGMANWO-06	EN6049-004-06-5	4	8	Grøn (GN)	100 m	4031026404677	170-02002
HEGMANWO-08	EN6049-004-08-5	6	12	Grøn (GN)	50 m	4031026404684	170-02003
HEGMANWO-10	EN6049-004-10-5	8	16	Grøn (GN)	50 m	4031026404691	170-02004
HEGMANWO-15	EN6049-004-15-5	10	20	Grøn (GN)	50 m	4031026404707	170-02005
HEGMANWO-20	EN6049-004-20-5	12	24	Grøn (GN)	50 m	4031026404714	170-02006
HEGMANWO-25	EN6049-004-25-5	15	30	Grøn (GN)	50 m	4031026404721	170-02007
HEGMANWO-30	EN6049-004-30-5	20	40	Grøn (GN)	50 m	4031026404738	170-02008

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Afkortes i enhver længde. NOMEX® er et registreret varemærke fra DuPont. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.