

C474 - Gilet Double bande

Collection: Vest-Port

Gamme: Haute-Visibilité

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne, 124g

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 10

Emballage extérieur: 100



information produit

Offre toutes les caractéristiques du C470 avec une bande Hi-Vis sur la poitrine et une bande sur la taille.

Vest-Port

La vaste gamme de gilets Vest-Port™ couvre les exigences variées de l'environnement de travail, des modèles de base au design révolutionnaire Executive, qui est désormais disponible en gamme été et hiver.

Haute-Visibilité

Notre vaste gamme de vêtements haute visibilité répond à des exigences strictes en matière de conception et d'assemblage, afin de garantir la conformité aux dernières normes EN ISO 20471 et ANSI. Innovante et technique, notre gamme haute visibilité est idéale pour ceux qui ne veulent pas de compromis sur le style, le confort, la protection et la performance.

Normes

EN ISO 20471 Classe 2

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Caractéristiques

- Léger et confortable
- Fermeture par bandes auto-agrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Disponible jusqu'au 5XL

C474 - Gilet Double bande
Code Douanier: 6110309100
Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
 Bracetown Business Park
 D15 YN2P, Ireland
 N° de certificat: 2777/13422-02/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
 SATRA Technology Park
 NN16 8SD, United Kingdom
 N° de certificat: AB0321/16796-01/E00-00

Entretien et Lavage

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
C474ORRS/M	Orange	43.0	28.0	52.0	0.1420	0.0626	5036108160969	15036108613516
C474ORRL/XL	Orange	43.0	28.0	52.0	0.1520	0.0626	5036108144686	15036108613509
C474ORRXX/3X	Orange	43.0	28.0	52.0	0.1600	0.0626	5036108144693	15036108613523
C474ORR4X/5X	Orange	43.0	28.0	58.0	0.1800	0.0698	5036108202980	15036108689023