



PRODUCT-DETAILS

E2.2B 2000 Ekip G Touch LSIG 4p F HR

E2.2B 2000 Ekip G Touch LSIG 4p F HR



概要信息	
产品型号	E2.2B 2000 Ekip G Touch LSIG 4p F HR
产品ID	1SDA071657R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644755072
目录说明	E2.2B 2000 Ekip G Touch LSIG 4p F HR
详细描述	C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2B 2000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip/G/TOUCH-LSIG R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1902 9AKK108468A1909

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	2afcf0d2-fe0b-4399-84d3-c52258ae8953 Italy (IT)
简化的SCIP	de9b7571-9f80-46f0-9740-5d5c52efd838 Germany (DE) 5555ae5c-b408-4926-9e54-9e2cd4047d10 Sweden (SE) 17db6ea0-1268-4775-9704-edb122f13bb8 Belgium (BE) 39db7ca0-1ce1-42f7-8487-28d6f3af66c4 Finland (FI) 799f8bb9-8b13-445c-b3f2-3ff4c41fee92 Estonia (EE) 38105997-aec5-4986-bebf-524356f54789 Portugal (PT) 2d125811-5210-40d7-b660-2ae6deb40177 Greece (GR) 7e16dda1-7d96-44e1-bedb-ffbc785f3fd2 Bulgaria (BG) 9f60a27c-4469-4603-bde5-d6a6fa5fe5d2 Denmark (DK) 2ea3d222-b8f2-4f70-90b1-21cd79a1f3b5 Germany (DE) 5a783855-5ada-43b3-9e09-04fa7e52b7a7 Poland (PL) 6e9aec41-ba18-43b4-8632-c1cd46e4529b Sweden (SE) b4836453-e86d-4b4c-a444-64916af045df Poland (PL) c61fcd66-dc79-4382-800d-d9f6161e3f37 Hungary (HU) 3c351e81-e1d3-440a-806c-87b4f1b62477 France (FR) f0b9dba9-0783-449e-a75d-034670f28b94 Norway (NO) 4da3149b-26fc-4da4-89cc-44e848a14065 Croatia (HR) b6972923-3313-47e3-85f7-40729c2e1e81 Netherlands (NL) ebb4fd5b-168a-4c4d-838a-08f4355a4ff8 Hungary (HU) b1ac7532-9efc-4f5d-940c-24ff7a37082c Germany (DE) 8b2dc316-a8e8-4319-91e3-5f5bfeb8f552 Poland (PL) 6d59b7f8-805c-46fd-9fd8-d8a601180c47 Germany (DE) c9af7281-07a4-4f77-80ee-3cc63188511e Germany (DE) 0058bc49-427a-4653-904a-19e7d46c2332 France (FR) c94ddfad-ae2f-41df-9dcf-97e3093a1b7e Spain (ES) cca160fe-b19e-4c29-a9da-6b386f80b391 Belgium (BE) 6374ac1a-fd98-4d29-93c5-9accb67e4503 Czech Republic (CZ)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息

当地订购代码_USCON	ZBBTEKBN200A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644755072
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸

产品净宽	366 mm
产品净高	371 mm
产品净深	270 mm
产品净重	53 kg

包装信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	515 mm
1级包装高度	610 mm
1级包装长度	615 mm

1级包装 总重	58 kg
1级包装 EAN	8015644755072

其他信息

产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	F

技术参数

电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 10000 cycle Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	25000 cycle 60 cycles per hour
中性极(N极)容量 ([%I _n])	100 %
极数	4P
功率损耗	212 W
额定电流 (I _n)	2000 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA
额定运行短路分断能力, 以I _{cu} 的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 42 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定持续电流 (I _u)	2000 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip G Touch LSIG
脱扣器类型	EL
短路性能等级	B
标准	IEC
壳架等级	E2.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V
端子连接类型	Rear flat Horizontal

认证及声明（文件编码）

数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5902

说明书和手册	1SDH001000R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类	
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类	
低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2	

