



Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo prodotto	Pressacavo
Categoria accessorio / parte separata	Accessori gestione cavo
Compatibilità gamma	Mureva Mureva Industrial Socket
Filetto ISO	M20

Caratteristiche tecniche

Colore	Grigio (RAL 7035)
--------	-------------------

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67 conforme aCEI 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme aEN 62262
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Norme di riferimento	IEC 60309-2 IEC 60309-1

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.