

EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット



1164365

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1164365>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット用ケーブルセット、32 A、480 V AC、アクセサリ、単線、長さ: 0.7 m、プラグイン取付け、片側にタブ端子スリーブ付き、フェニックス・コンタクトの第2世代インフラ用充電ソケットへの接続のみ、IEC 62196-2

製品説明

片端にインフラ用充電ソケットへの接続用タブ端子スリーブ付きのケーブル、電気自動車（EV）の交流（AC）充電用、エレクトロモビリティ用充電ステーション（EVSE）に設置用

特長

- 正確な温度測定で過熱防止
- プラグイン式ケーブルで、柔軟な取付けと簡単なメンテナンス
- ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
- 完全一体成形のコンタクトによる、防水性と防塵性
- 自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
- 均一で省スペースな取付けスペース

販売用データ

アイテム番号	1164365
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	XWBAFC
GTIN	4063151176068
1個あたりの重量（梱包を含む）	250 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	236 g
関税率	85444290
生産国	DE

EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット



1164365

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1164365>

技術データ

製品特性

製品ライン	インフラ用充電ソケット用ケーブルセット
製品シリーズ	CHARX connect modular
アプリケーション	フェニックス・コンタクトの第2世代インフラ用充電ソケットへの接続のみ
型式	アクセサリ
設計	片側にタブ端子スリーブ付き
充電標準	タイプ 2
充電モード	モード3、ケースB

電気特性

接続方式に関する注意事項	プラグイン接続、分離可能
充電電流の種類	AC三相
充電電力定格	22 kW (32 A、三相)
充電電力	26.6 kW (三相)
充電電流	32 A AC (三相)

電源用コンタクト

個数	5 (L1, L2, L3, N, PE)
定格電圧	480 V AC
定格電流	32 A AC

信号用コンタクト

個数	2 (CP, PP)
定格電圧	30 V AC
定格電流	2 A

材料仕様

部材 (コンタクト表面)	銀
--------------	---

ケーブル/ライン

導体の長さ	0.7 m
ケーブルタイプ	単線
ケーブル構造	5 x 6.0 mm ² + 2 x 0.5 mm ²

AC用単心ワイヤ

導体の長さ	0.7 m
ケーブル構造	5 x 6.0 mm ²

通信用単心ワイヤ

導体の長さ	0.7 m
ケーブル構造	2 x 0.5 mm ²

EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット



1164365

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1164365>

機械的特性

機械的仕様

挿抜回数	< 3
------	-----

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-30 °C ... 50 °C
周囲温度 (保管時/運搬時)	-40 °C ... 80 °C
高度	5000 m (海拔)

規格と基準

規格

標準/規則	IEC 62196-2
-------	-------------

取付け

取付けタイプ ケーブルセット	プラグイン取付け
----------------	----------

EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - インフラ用充電ソ ケット用ケーブルセット



1164365

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1164365>

分類

ECLASS

ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット



1164365

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1164365>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい、免除なし
---------------	---------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10 製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
--	---

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp