

100G0111-0.50-2 ✓ 有效

Raychem

TE 内部编号 9040373001

Hook Up Wire, Spec 100G, 750/1300V Voltage Rating, Red Wire Color, 21AWG Wire Size, .5mm<sup>2</sup> Wire Size, Operating Temperature Range -65 – 125 °C

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 连接线



电缆类型: Spec 100G  
额定电压: 750/1300 V  
电线颜色: 红色  
绝缘材料: 无卤素聚合物  
导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜

## 产品特性

### 产品类型特性

电缆种类	初级
产品类型	电缆
产品分类	电缆 - Spec 99 和 100
电缆类型	Spec 100G

### 结构特性

导体数量	1
股数	19

### 电气特征

额定电压	750/1300 V
------	------------

### 主体特性

电线颜色	红色
绝缘材料	无卤素聚合物
导体材料	镀锡铜, 镀锡铜

### 尺寸

总体外径	1.42 mm[.056 in]
线径	1.42 mm[.056 in]
导体直径	.86 mm[.034 in]

电缆绝缘厚度 .2 mm

股尺寸 19 AWG

Wire Size .5 mm<sup>2</sup>

**使用环境**

工组温度范围 -65 – 125 °C

**其他**

电线来源 英国

**配套部件**




TE 系列/零件编号 650074-000  
D-436-36

**客户还购买了**



TE 系列/零件编号1-1478996-2  
Cable Boot Blue RG174, 179, 18



TE 系列/零件编号5-1879665-5  
H8 45K3 0.1% 15PPM



TE 系列/零件编号CX7207-000  
RHW-90/25-1200/ADH-0



TE 系列/零件编号4156414003  
RNF-3000-6/2-5-SP



TE 系列/零件编号5053432015  
RNF-100-2-9-STK



TE 系列/零件编号3-1478996-3  
Cable Boot Yellow RG55, 58, 141, 142, 22



TE 系列/零件编号1178493001  
100G0111-0.75-2



TE 系列/零件编号9675813001  
100G0111-0.50-6



## 文档

### 产品图纸

[100G0111-0.50-2](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec9\\_Zerohal100G](#)

英文版本

[Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide](#)

英文版本