

## EASYLINE Edge

Ref ELTD  
Data 08.01.03  
N. versione 4  
Pagina N. 1 di 2

### Descrizione

Easyline<sup>®</sup> è una vernice aerosol satinata per la tracciatura di linee, di eccellente resistenza all'usura e a rapida asciugatura.

### Caratteristiche

Una superiore resistenza all'usura rispetto ad altri prodotti aerosol per la tracciatura di linee.

Si avvale di un esclusivo sistema propellente, in grado di creare linee di qualità superiore per tutta la durata del prodotto.

Eccellente potere coprente.

Facile da applicare, senza sprechi e imbrattamenti.

Disponibile in dieci colori brillanti.

### Specifiche tecniche (Standard)

Colori: bianco (RAL 9016), giallo (RAL 1023), rosso (RAL 3020), blu (RAL 5017), verde (RAL 6024), arancione (RAL 2009), nero (RAL 9017), grigio (RAL 7045)\*, giallo fluorescente e rosa.

Formato confezione:

Aerosol 750 ml

Tempi di asciugatura (20 °C)

Asciugatura al tatto: 10 minuti

Asciugatura superficiale: 30 minuti

Asciugatura in profondità: 70 minuti

Asciugatura con indurimento: ~ 4 ore

Traffico veicoli: Notturmo

Senza tempi accelerati:

ASTM D4060-84

(tipico per traffico leggero)

30 minuti

Abrasione Taber

(Bianco)

24 ore: 142

7 giorni: 89

Stoccaggio: 2 anni

Resistenza massima agli agenti chimici: 7 giorni

Adesione al tratteggio incrociato: Ottimo/eccellente

BS3900: Parte 6: 1974

Flessibilità: Eccellente

(mandrino conico)

Resistenza ai solventi: Resistente alla maggior parte degli agenti chimici, quali per esempio: Detergenti, petrolio, nafta e olio.

(dopo 7 giorni)

Tipo di resina: Estere epossidico modificato

Tipo di propellente: Etere dimetilico e biossido di carbonio

Temperatura di applicazione: 5-30 °C

\*I colori RAL possono variare lievemente a secondo del lotto di produzione.

T +44 (0) 113 232 2600

F +44 (0) 113 232 2740

E customer-service@rocol.com

www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Regno Unito

N. di registrazione società 559693 IVA N. 742 0530 69

Sede legale: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL Divisione di ITW Ltd



BS EN ISO 9001  
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
Certificate No. OHS 78173



## EASYLINE<sup>®</sup> Line Marking Paint

Ref ELTD  
Data 08.01.03  
N. versione 4  
Pagina N. 2 di 2

### Preparazione superficie

Prima dell'applicazione, pulire, asciugare e rimuovere gli accumuli di polvere dalle superfici. Rimuovere le eventuali tracce persistenti di sporco, grasso, olio, ecc. con il detergente SAFE STEP<sup>™</sup> Heavy Duty, risciacquare con abbondante acqua e lasciare asciugare.

### Superfici in acciaio

Pulire le superfici accuratamente prima di applicare il prodotto. Se possibile, irruvidire la superficie per migliorare l'adesione della vernice.

### Calcestruzzo

Pulire le superfici accuratamente prima di applicare il prodotto. Su cemento liscio o di recente posa in opera, prima di applicare Easyline<sup>®</sup> si consiglia il trattamento preliminare con una soluzione acida idonea.

### Asfalto

L'asfalto deve essere privo di residui di polvere, sporco, grasso e simili; all'occorrenza, pulirlo con getto d'acqua a pressione, quindi lasciarlo asciugare accuratamente prima di procedere all'applicazione di Easyline<sup>®</sup>

### Prima dell'uso

Agitare il barattolo fino a che non si sentono le apposite sfere muoversi all'interno producendo rumore, quindi continuare ad agitare per almeno 1 minuto per rendere omogenea la vernice e sciogliere eventuali grumi. Posizionarvi sopra un azionatore (con ugello), controllando che gli orifici non siano ostruiti da residui secchi di vernice. In caso di ostruzione, usare un altro azionatore. Non tentare di rimuovere i residui di vernice con spilli o simili, poiché ciò potrebbe danneggiare l'azionatore e comprometterne il funzionamento, producendo linee di cattiva qualità.

### Applicazione

Easyline<sup>®</sup> deve essere usato con un applicatore Easyline<sup>®</sup> a 2 o 4 ruote per la tracciatura di linee o con un applicatore manuale per la marcatura di punti.

Posizionare il barattolo (precedentemente munito di azionatore) in un applicatore Easyline<sup>®</sup>.

Se usato su macadam al catrame di carbone di recente posa in opera, applicare una prima mano rapidamente per ottenere solo una leggera copertura della superficie. Attendere l'asciugatura delle linee tracciate (dopo circa un'ora), quindi riapplicare Easyline<sup>®</sup> partendo dall'inizio della prima linea.

### Dopo l'uso

Rimuovere il barattolo dall'applicatore dopo ogni applicazione. Con il barattolo in posizione perpendicolare, abbassare l'azionatore per 3-5 secondi per eliminare residui di vernice.

Conservare i barattoli di Easyline<sup>®</sup> nella giusta posizione, in un luogo fresco al riparo da fiamme e fonti di accensione. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Per pulire i dischi dell'applicatore, far asciugare la vernice, quindi rimuoverla delicatamente con un apposito raschietto (vista la struttura del sistema a dischi, l'operazione è di facile esecuzione).

### Rimozione delle vernici Easyline<sup>®</sup>

Se, per qualsiasi ragione, si intende rimuovere la vernice Easyline<sup>®</sup> (per esempio una linea è stata tracciata nel posto sbagliato) usare un solvente approvato per la sverniciatura e seguire le indicazioni presenti sulla bomboletta. Sulle superfici porose potrebbe essere necessaria più di una applicazione di solvente.

### Attenzione

Il recipiente in cui è contenuto Easyline<sup>®</sup> è sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non spruzzare su fiamme o su materiali incandescenti. Dopo l'uso, non forare né bruciare il recipiente.

Informazioni per la salute e la sicurezza

Prima dell'uso, consultare la scheda dei dati di sicurezza. Per la richiesta di copie aggiuntive o per ulteriori informazioni, contattare ROCOL all'indirizzo di seguito indicato:

