

## MERKMALE

- Die Stahlmutter wird in einem Federstahlkäfig unverlierbar gehalten
- Zwei verschiedene Gewindegrößen in zwei Versionen
- Aus verzinktem Stahl
- Ideal geeignet für den Einsatz mit Schrauben an der Frontplatte
- Wird zur Befestigung von Zubehör für Schränke und Gehäuse verwendet

## Käfigmutter RS Pro M6 aus Stahl

RS Best.-Nr. 523-121



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese RS Pro Käfigmuttern sind quadratische Stahlmuttern mit einer Federstahleinfassung, die wie ein Käfig um die Mutter gewickelt ist. Der Käfig verfügt über zwei Flügel, die zusammengedrückt oder zusammengedrückt in ein Vierkantloch eingesetzt werden können. Die Flügel werden dann freigegeben, um die Käfigmutter an Ort und Stelle zu halten. Sie sind schnell und einfach zu installieren und eignen sich ideal für die Montage von Frontplatten an Schiebeseiten und Gerätegehäusen.

Diese Serie umfasst die folgenden Typen:

523-109 - M5, schmaler N-Typ

523-115 - M5, breiter W-Typ

523-121 - M6, schmaler N-Typ

523-137 - M6, breiter W-Typ

## Allgemeine

<b>Gewindegröße</b>	M6
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	Verzinkt
<b>Anwendungen</b>	Rackmontagegeräte, Serverrack und Schränke

## Mechanische

<b>Gesamtbreite</b>	13.72mm
<b>Ausschnittsabmessungen</b>	9,53 mm x 9,53 mm
<b>Ausschnittslänge</b>	9.53mm
<b>Ausschnittsbreite</b>	9.53mm
<b>Für maximale Plattenstärke</b>	1.63mm
<b>Für Plattenstärke Minimum</b>	0.71mm

