



本品适用于各种金属材质切割，如：不锈钢，铸铁，钢材，铁板，铁管，角铁，铜管等有色金属，真正做到一片通切。以合金钢作为切片基材，采用钎焊技术将坚硬耐磨的金刚石颗粒固定在切片边缘。跟传统砂轮切片相比，具有寿命长久，高效安全，健康环保等优点，是替代传统砂轮切片的理想产品。

- ▶ **寿命：**是传统砂轮切片的30-50倍。（数据来源博世实验室）
- ▶ **安全：**不会发生碎片，不产生树脂等有害化学气味，健康环保。
- ▶ **高效：**省去频繁更换切片的大量时间。

### 出色的安全性，健康环保

采用金刚石技术，切割过程没有化学气味和多余的料渣粉尘，更加健康环保。即使切片掉落也不会破裂，安全性能出色。

### 适用多种金属切割

金刚石技术，适用于切割多种金属，包括钢材，铸铁，不锈钢，有色金属等。



### 长达30-50倍的寿命（数据来自博世实验室）

与传统的砂轮切割片比，金刚石切割片采用钢材片身和金刚石切割刃，有佳的韧性和强度。切割过程中切片不会因磨损变小，切割深度保持不变。

### 稳定的切割速度

由于不会因磨损变小，切割速度在整个生命周期中保持不变。

## 金刚石金属切片



外径(毫米)	内径(毫米)	每包数量	订货编号
105	20/16	1	2 608 900 531
125	X-Lock接口/22.23	1	2 608 900 533
180	22.23	1	2 608 900 535
230	22.23	1	2 608 900 536
355	25.4	1	2 608 900 537

## X-LOCK附件



**博世创新设计！** 革命性角磨机快换接口系统，引领未来的角磨机技术

**便捷省力：**真正实现无工具换附件，高效快速省力

**效率提升：**快换系统大大节省时间

**安全性：**附件固定到时会发出“咔”一声，并有手感反馈，防止附件安装不牢产生安全隐患

**全面的工具附件组合：**可供选择产品品类众多，满足您的各种需求

## X-LOCK附件



品类	产品描述	外径(毫米)	内径(毫米)	厚度(毫米)	每包数量	订货编号	
金属/不锈钢切片	WA 60 T BF	125	X-Lock接口/22.23	1.6	1	2 608 619 363	PRO
金属切片	A 30 S BF	125	X-Lock接口/22.23	2.5	1	2 508 619 782	PRO
金属/不锈钢切片	WA 60 T BF	125	X-Lock接口/22.23	1	1	2 108 619 262	PRO
金属磨片	A 24 P BF	125	X-Lock接口/22.23	6	1	2 608 619 366	PRO
云石片	通用	125	X-Lock接口/22.23	/	1	2 608 900 670	EXPERT
云石片	瓷砖	125	X-Lock接口/22.23	/	1	2 608 615 132	PRO
云石片	瓷砖	125	X-Lock接口/22.23	/	1	2 608 615 138	
云石片	通用	125	X-Lock接口/22.23	/	1	2 608 615 166	PRO
千叶砂磨轮	40目	125	X-Lock接口/22.23	/	1	2 608 619 201	PRO
千叶砂磨轮	60目	125	X-Lock接口/22.23	/	1	2 608 619 202	PRO
千叶砂磨轮	80目	125	X-Lock接口/22.23	/	1	2 608 619 203	PRO
千叶砂磨轮	120目	125	X-Lock接口/22.23	/	1	2 608 619 204	PRO
金刚石金属切割片	适用于各种金属切割	125	X-Lock接口/22.23	/	1	2 608 900 533	EXPERT
硬质合金多功能切割片	适用于多种材料切割 (带钉木材，塑料管材，石膏板等)	125	X-Lock接口/22.23	/	1	2 608 901 193	EXPERT