

Produktinformation

22 06 160

- Zum Anbiegen von Drahtösen
- Runde, kurze Backen, fein geschliffen
- Glatte Spitzen
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Rundzange

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

Allgemein	
Artikel-Nr.	22 06 160
EAN	4003773033790
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	175 g
Abmessungen	160 x 48 x 30 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
Technische Attribute	
Backendicke (am Gelenk)	9,5 mm
Spitzendicke	3,0 mm
Backenlänge	30,0 mm
Kopfbreite	18 mm
VDE-geprüft	Ja
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000834
ETIM 6.0	EC000834
proficl@ss 6.0	AAA005c004
UNSPSC 13.1	27112125

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

