

# UT 2,5-MTD P/P - 直通式接线端子

3064098

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3064098>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，带测试插座螺栓，用于插入测试插头，标称工作电压: 630 V，额定电流: 24 A，连接量: 2，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 2.5 mm<sup>2</sup>，横截面: 0.14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

## 优势

- 这样的优点是可以使端子排统一标识并桥接
- 穿墙和PE端子可以让形状相同的端子条与分断端子和刀闸分断端子进行安装

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn