



Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Anbringer
Zubehör / Teilekategorie	Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Opale Gehäuse Resi9 Gehäuse

Zusatzmerkmale

Anzahl der horizontalen Reihen	2
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	13
Geliefertes Zubehör	Satz à 8 Schrauben
Produktgewicht	350 g
Tiefe	35 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Montage

Schutzart (IP)	IP30 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262 IK08 entspricht EN 50102
Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.