



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	NEW DRAWING	12AUG2025	MF	PW

NOTES  
Bemerkungen

- 1 TE CONNECTIVITY (TE) ORDER-NO.  
TE CONNECVTIVITY (TE) Bestellnr.
- 2 PRODUCTION DATE  
Produktionsdatum
- 3 TE-LOGO  
TE-Logo
- 4 MATERIAL MARKING  
Materialkennzeichnung
- 5 CONTACT CAVITY NUMBERING  
Kammernummerierung
- 6 REVISION STATUS OF THE MOULD  
Änderungsstand des Werkzeugs
- 8 SUITABLE TO COUNTERPART PN 2461715, 2461719, 2461722, 2461726  
Passend zu Gegenstueck PN 246171; 2461719, 2461722, 2461726
- 9 USED WITH PN 24617239  
Wird genutzt mit PN 2461739
- 10 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY.  
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 11 PACKED IN CORRUGATED SHIPPING BOX  
Verpackt im Versandkarton



DELIVERY CONDITION:  
Lieferzustand



2461740-1	PBT-GF30 FR	BLACK Schwarz	TPA PUSHER REC HSG, PCON21 Zweite Kosi Schieber Buchsengeh. PCON21	3.96	A	1
ORDER-NO. Bestell-Nr.	MAT.	COLOUR/Farbe SURFACE/Oberfl.	DESCRIPTION Beschreibung	WEIGHT [g]	REV.	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. Floesser 12AUG2025		NAME TPA PUSHER REC HSG, PCON21 Zweite Kosi Schieber Buchsengeh. PCON21			
DIMENSIONS: mm		CHK P. Wrobel 12AUG2025		PRODUCT SPEC 108-94935			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD F. Eltrop 13AUG2025		APPLICATION SPEC 114-97587			
MATERIAL		WEIGHT		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-2461740	RESTRICTED TO -
DIN ISO 20457 DIN EN ISO 8015 (A) - DIN EN ISO 291 DIN EN ISO 14405-1/-2/-3		FINISH	CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1	SHEET 1 OF 1	REV A

DIMENSION AND TOLERANCES ACCORDING TO:  
Bemaßungen und Toleranzen gemäß:  
DIN ISO 20457  
DIN EN ISO 8015 (A) - DIN EN ISO 291  
DIN EN ISO 14405-1/-2/-3