



# Plugs for Ermeto DIN high pressure hydraulic fittings | #VSTI1/2EDCF

☰ [查看系列页面](#)



## 当地厂商

### 派克汉尼汾总部 (上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

### 电话

+86-21-28995000

Ermeto DIN 液压堵头的作用是，封闭液压系统中的油口。这个系列的堵头，有碳钢无六价铬镀锌和不锈钢两种材料可选。

立即获取您的派克帐户！

🔗 分享/通过电子邮件发送

无论是购物偏好还是应用小程序，创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

技术规格：

立即注册

**产品序列：**

n/a

**形状：**

Blanking plug for ports

**连接类型：**

Male BSPP thread - ED-seal (ISO 1179)

**连接尺寸：**

G 1/2 A

**连接管道外径：**

n/a

**结构材料：**

Steel

**可选配件：**

n/a

**连接 1 管道外径：**

06 至 42 mm

**连接 1 尺寸：**

EO 24°锥尾端连接，公制外螺纹带O形圈 (ISO 6149) ， 公制外螺纹带ED密封 (ISO 9974) ， BSPP外螺纹带ED密封 (ISO1179) ， EO24°DKO带旋转螺母， NA

**形状：**

钢管堵头，油口堵头，管末端堵头，管末端堵头带旋转螺母

**连接尺寸：**

M 08x1.0 to M 48x2.0, G 1/8 A to G 1 1/2 A

**产品序列：**

轻系列，重系列，无

**可选配件：**

无，预先装配螺母和EO-PSR卡套，预先装配EO-2功能螺母，预先装配螺母和EO-DPR不锈钢卡套

**结构材料：**

无六价铬镀锌，不锈钢

**管道外径：**

6-42 mm

**最高运行温度：**

+250 碳钢, +400 不锈钢 °C, +482 碳钢, +752 不锈钢 °F

**最大运行压力：**

16-63 MPa, 160-630 bar, 2321-9137 psi

**最低运行温度：**

-40 (Steel); -60 (Stainless Steel) °C, -40 碳钢, -76 不锈钢 °F

**应用：**

采购产品农业设备，汽车加工，化学品运输，建筑设备，燃料运输，液压，制造设备，船舶，材料处理，移动设备，油田，包装，运输