

## Datasheet

# 32 Piece Multi-Purpose Security Bit Set

Best.-Nr. [615-9209](#)



### Technische Daten:

- Material: Chrom-Molybdän-Vanadiumstahl (s-2) für Bits, P.P Einspritzhalter
- Oberfläche: Sandgestrahlte Oberfläche für Schraubendreherbit, rot (Pantone - 187c) für Halter
- Härte: Wärmebehandelt auf HRC: 56 ~ 62 (Schraubendreherbits)

### Inhalt:

32-teiliger Satz Universal-Sicherheitsbits, 25 mm (1 Zoll – L) mit vier roten Spritzgussaltern (Symbol und Größen in Schwarz eingepreßt) Größen: Schlitz: 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 und 8 mm, Phillips/ Pozidriv: Nr. 0, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 (jeweils), Sechskantbit: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 und 6 mm, manipulationssicherer Torx: T-8, T-10 T-15, T-20, T-25, T-27, T-30 und T-40  
1 x Magnetischer Bithalter mit 1/4-Zoll-Sechskantschaft aus Edelstahl, 60 mm (2 1/4 Zoll).

### Anmerkungen:

Drehmoment- und Manometerprüfungen erfüllen die Anforderungen gemäß DIN-5263, DIN-5264, DIN-8764 PH und PZ, DIN-7422 und Camcar Textron für Schraubendreherbits.