

## **F2-C19Z**

### **Coffret de 19 forets taillés meulés HSS TiN**

Information produit:

COFFRET FORET TAILLES MEULES HSS TiN affûtage  
en croix 19 pièces

HSS

TiN

DIN 338

DIN 1412C

Matière : Nitrure de Titane

Coupe à droite

Tolérance : h8

Affûtage de la pointe : conique

Angle : 30°

Angle de pointe : 118°



Normes : DIN 1412C, DIN 338

Applications :

Foret à queue cylindrique pour le perçage dans la plupart  
des matériaux courants.

Pour les aciers alliés et non alliés, les fontes, le laiton et  
l'aluminium peu alliés. Bois et matières plastiques.

Jeu de 19 forets HSS TiN DIN 338 type N. Diamètre de  
1,0 à 10,0 mm par niveau de de 0,5mm.

NOUVEAU

référence	Nombre d'outils	Désignation	Poids g
F2-C19Z	19	forets taillés meulés HSS TiN	584