



Datenblatt

DEUTSCH

Socket Sets

46 PC 1/4" Ratchet, Bit & Socket Set



[Best.-Nr. 623-6441](#)

Material

Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) für Steckschlüssel und Zubehör, Ratschen-Bit-Treiberwelle aus Kohlenstoffstahl und Zweikomponenten-Spritzguss aus P.P/TPR und Chrom-Molybdän-Stahl (s-2) für Bits und Griff aus Zweikomponenten-Spritzguss (P.P./TPR)



Oberfläche

Mattverchromt mit Rändelung auf dem Mittelteil für Steckschlüssel, verchromte Bitantriebswelle, sandgestrahlte Oberfläche für Bits mit Griff aus Zweikomponenten-Spritzguss

Härte

Wärmebehandelt gemäß HRC 38~54 (Steckschlüssel), HRC 56~62 (Bits)

Inhalt

1 Stück umschaltbarer Sechskant-Ratschenbittreiber mit Griff aus Zweikomponenten-Spritzguss und Endkappenaufbewahrung (Magnetwelle, minimale Drehmomentprüflast: 15,0 Nm)

12 Stück 1/4-Zoll-Antrieb Flacher Steckschlüssel: (6-Kant) zöllig: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", metrisch: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm

1 Stück 1/4-Zoll-Sechskant auf 1/4-Zoll-Antrieb Steckschlüsseladapter (25 mm)

32 Stück 1/4 Zoll (6,35 mm) Sechskant-Schraubendreherbits, 4 Halter: (Länge: 25 mm) Schlitz: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 & 8 mm, Phillips: Nr. 0, 1, 2 & 3, Pozi: Nr. 0, 1, 2 & 3 Sechskant-Bits: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 & 6 mm, manipulationssicherer Torx: t-8, t-10, t-15, t-20, t-25, t-27, t-30 und t-40

Jeder Satz in Spritzgusskoffer

Anmerkung

Steckschlüssel, Bit und Ratschen-Bittreiber erfüllen die Anforderungen der DIN-Norm