



## Vissuseuse révolver 1/4" ajustable 1800

trm

**1750G**

---

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-07-31 09:31:26



**DESCRIPTION****Visseuse révolver 1/4" ajustable 1800 trm**

RAPIDESa vitesse allant jusqu'à 1800 tr/mn, vous conservez de la puissance lorsque vous êtes à 1500 tours pour les vis complexes : auto-foreuses..CONFORTABLEA pleine puissance, sa poignée technique (évasement, inclinaison à 2° et insert pour les phalanges) va vous permettre de l'utiliser sur de longues durées.Réputée pour son application multi-métiers, elle est la renommée de notre gamme Metallic.Embrayage dit 'ajustable', l'embrayage s'effectue par une légère pression sur l'outil et le débrayage est automatique à l'obtention du couple.Corps aluminium.Inversion et mise en route d'une seule main.Echappement inférieur sur silencieux.

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Désignation           | VISSEUSE REVERSIBLE AJUSTABLE 1/4" 1800TR/NM |
| Référence commerciale | 1750G  |

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillé  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-07-31 09:31:26



|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| L (mm)                        | 195                                   |
| Poids (g)                     | 1400                                  |
| I (mm)                        | 50                                    |
| H (mm)                        | 160                                   |
| Embout                        | 1/4"                                  |
| Vitesse rotation (tr/min)     | 1800                                  |
| Vibration (m/s <sup>2</sup> ) | <2.5                                  |
| Niveau Sonore (dBA)           | 85                                    |
| Pression d'alimentation (bar) | 6.5                                   |
| Consommation (l/min)          | 120                                   |
| Raccord alimentation "        | 1/4"                                  |
| Couple optimum (Nm)           | 13                                    |
| Garantie                      | M1   Garantie SAM Appareil et Machine |

#### Garantie appliquée

##### M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

---

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-07-31 09:31:26

