



**Hauptmerkmale**

Baureihe	New Unica
Zubehör / Teilekategorie	Adapterzubehör
Produkt- oder Komponententyp	Wippe
Anzahl der Module	2 Module
Gerätedarstellung	Rocker
Befestigungsmodus	Einschnappen
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)

**Zusatzmerkmale**

Produktbestimmung	Switch with indicator
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: rocker PC: visor
Tiefe	9 mm
Breite	45 mm
Höhe	45 mm
Produktgewicht	0,004 kg
Verpackungstyp	Flowpack
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

**Montage**

Schutzzart (IK)	IK04
Schutzzart (IP)	IP20

**Nachhaltigkeit**

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China

---

Umweltproduktdeklaration

 **Produktumweltprofil**

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

---