ベーストリップ - GMSTBV 2,5/ 2-G-7,62 - 1766563

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。 全データはユーザーマニュアルに記載されています。 ダウンロードの規定は有効です
(http://phoenixcontact.ja/download)

ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 2, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続



図は10極仕様

特長

- 挿入方向はプリント基板に対して垂直
- ストレートはんだピン付きソケット、630 Vアプリケーション (III/2) 用

基本情報

梱包	50 pc
GTIN	4 017918 032586
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	0.8 g
関税	85366990
生産国	ドイツ

技術データ

寸法

長さ	8.6 mm
ピッチ	7.62 mm
寸法a	7.62 mm
高さ	12 mm
はんだピンの長さ	3.9 mm
ピン寸法	1 x 1 mm
穴径	1.4 mm

その他

製品範囲	GMSTBV 2,5/..-G
絶縁材質グループ	I
定格サージ電圧 (III/3)	6 kV
定格サージ電圧 (III/2)	6 kV

ベーストリップ - GMSTBV 2,5/ 2-G-7,62 - 1766563

技術データ

その他

定格サージ電圧 (II/2)	6 kV
定格電圧 (III/3)	400 V
定格電圧 (III/2)	630 V
定格電圧 (II/2)	630 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I_N	12 A
最大負荷電流	12 A
絶縁材質	PA
UL94難燃性クラス	V0
色	緑
極数	2

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

認証

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / CCA / EAC / cULus Recognized

ベーストリップ - GMSTBV 2,5/ 2-G-7,62 - 1766563

認証

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

CSA

	B	D
標準規格 IN	10 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

UL Recognized

	B	D
標準規格 IN	15 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

標準規格 IN	12 A
定格電圧UN	400 V

cUL Recognized

	B	D
標準規格 IN	15 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

IECEE CB Scheme

標準規格 IN	12 A
定格電圧UN	400 V

ベーストリップ - GMSTBV 2,5/ 2-G-7,62 - 1766563

認証

CCA	
標準規格 IN	12 A
定格電圧UN	400 V

EAC

cULus Recognized

アクセサリ

アクセサリ

コーディングエレメント

星型キーイング - CR-MSTB - 1734401



コーディングセクション、ソケットの穴または逆仕様プラグに挿入、色：赤、絶縁材

フィラープラグ

アクセサリ - MSTB-BL - 1755477



キーイングキャップ、仕切り用、ソケットピンに差込み、緑色、絶縁材質

フランジ

アクセサリ - MSTB-BF - 1759981



取付けフランジ、ソケットの両端をプリント基板に固定、緑色、絶縁材質、M 2 x 14ねじとナット

端子台用マーキングシート、印字済み

ベーストリップ - GMSTBV 2,5/ 2-G-7,62 - 1766563

アクセサリ

マーキングカード - SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804549



マーキングカード, カード, 白, マーキング, 横: 連番 (1 ~ 10、11 ~ 20など、91 ~ 100まで) , 取付けタイプ: 粘着剤, 端子台幅： 7.62 mm, 印字エリア: 7,62 x 3,8 mm

その他の製品

ベーストリップ - GIC 2,5/ 2-G-7,62 - 1828676



ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 2, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

プリント基板用コネクタ - GMVSTBR 2,5/ 2-ST-7,62 - 1832523



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 2, ピッチ: 7.62 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - GMVSTBW 2,5/ 2-ST-7,62 - 1832413



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 2, ピッチ: 7.62 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

ベーストリップ - GICV 2,5/ 2-G-7,62 - 1828919



ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 2, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

ベーストリップ - GMSTBV 2,5/ 2-G-7,62 - 1766563

アクセサリ

プリント基板用コネクタ - FRONT-GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 - 1806119

プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 2, ピッチ: 7.62 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず




プラグ - GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 - 1766990

プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 2, ピッチ: 7.62 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず




図面

穴あけ加工図



外形寸法



Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com