

MERKMALE

- Lange Lebensdauer durch drehzahloptimierte Karbidspitze
- Kraft wird direkt auf den Bohrpunkt übertragen
- Kraft wird direkt auf den Bohrpunkt übertragen
- Hammerfunktion
- Hohe Stabilität

SDS-Bohrer mit Hartmetallspitze von RS Pro, 10 x 210 mm

RS Best.-Nr. 562-450



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser SDS+ Bohrer unserer eigenen Marke RS Pro verfügt über Hartmetall-Schneidkanten für scharfe und genaue Schnitte in Mauerwerk. Eine Mittelspitze für einen präzisen Bohrstart und gute Führung beim Bohren. Die geschwärmte Oberfläche sorgt für eine Wärmebehandlung, um die Reibung zwischen Bohrer und Werkstück zu reduzieren. Spiralige Nuten ermöglichen ein leichtes und effizientes Bohren. Für den Einsatz mit Bohrern mit SDS+-Schaft für einen sicheren Sitz.

Allgemeine

Bohrertyp	SDS-Bohrer
Werkstoff	Mit Karbidspitze
Oberfläche	Geschwärtzt
Hammer-fähig	Ja
SDS-Typ	SDS
Bohranwendung	Beton, Mauerwerk und Naturstein

Mechanische

Gesamtlänge	210mm
Durchmesser	10mm
Nutlänge	148mm

