



DEUTSCH

Datenblatt

136-8579 CT008 EZ-Checker



RS Artikel Nummer	Körpertyp	Art von Kabeltester	Bedingungen des Kabeltesters	Anzeige	Verwendung	Batteriefach
136-8579	Kunststoff	LAN, TEL, USB, COAX	PASS, Disconnect	LED Indikator	Interruptor táctil Teclado	Alkalisch 9VDC



SPEZIFIKATIONEN:

Anzeige:	LED Indicator
Steckertyp:	RJ45, RJ11(12), F Connector
Kabelart:	LAN, TEL, USB, COAX.
Fehlerstatus:	Disconnect.
Länge für den Test:	1~350 meters (3~1200 feet)
Energiequelle:	9VDC Battery.
Betriebstemperatur:	0° to 50° C (32° to 122° F)
Lagertemperatur:	-10° to 60° C (14° to 140° F)
Feuchtigkeit:	10 % to 90 % non-condensing
Abmessungen:	Main Body : 103(L) x 78(W) x 32(H) mm
Zertifizierung:	CE, RoHS