

Datenblatt:

Mehrfachadapter sternförmig 3xT13 sw

Mehrfachadapter sternförmig 3xT13, schwarz

Artikelnummer 14 9744
EAN 7611007026752
Einheits Nr. 672034129
Einheit STK
Verpackungseinheit 10
Verpackungsmasse 5.0 x 9.0 x 7.5 (B x H x T) cm
Bruttogewicht 0.065 Kg
Ursprungsland CN
Zolltarifnr. 85366990990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Mehrfachadapter
Marke	STEFFEN
Modell	3x Typ 13
Anzahl Steckdosen	3
Steckdosentyp	Typ 13
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Produktfarbe	Schwarz
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennleistung	2500 W
Steckertyp	Typ 12
Schalter	Nein
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Produkthöhe	90 mm
Produktbreite	50 mm
Produkttiefe	75 mm
Gewicht netto	0.065 Kg
Verpackungsart	offen