Datenblatt:

# Dreh-Winkelstecker T12 270° Peachick Move on sw

Dreh-Winkelstecker T12 270°, Ø 6-7mm, ~ 3x1mm², Peachick Move on schwarz, Kabeleinführung senkrecht





| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1409632 |
| EAN | 7611007075484 |
| Einheits Nr. | 672012116 |
| Einheit | BLIS |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungsmasse | 11.0 x 13.0 x 4.0 (B x H x T) cm |
| Bruttogewicht | 0.040 Kg |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnr. | 85366990990 |

## Technische Informationen:

| Merkmal | Bezeichnung |
|---|---|
| Typ | Stecker |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | Typ 12 Peachick Move |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Nennstrom | 10 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennleistung | 2500 W |
| Steckertyp | Typ 12 Winkelausführung (270° drehbar) |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Verwendung | Innen |
| K2 Baustellentauglich | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C |
| Zusatzfunktionen | Stecker bis zu 270° drehbar |
| Produkthöhe | 60 mm |
| Produktbreite | 60 mm |
| Produkttiefe | 60 mm |
| Gewicht netto | 0.032 Kg |
| Verpackungsart | Kartonbox mit Eurolochung |