

Datasheet

25cm Clock with Temperature and Hygrometer

RS Stock number [363-1333](#)



Specification:

- 250mm silver plastic cased wall clock, with mineral glass front lens
- white dial with 12 hour markings and minute track printed in black
- dial displays thermometer in Celsius and hygrometer %, with an accuracy of within +/- 10%
- fitted with a quartz movement and supplied with a AA size battery
- dimensions 250mm diameter x 40mm deep, weight 450 gram

German

250mm Silber Kunststoff verkleidet Wanduhr, mit Mineralglas Frontlinse weißes Zifferblatt mit 12-Stunden-Markierungen und Minute Track gedruckt in schwarzem Zifferblatt zeigt Thermometer in Celsius und Hygrometer %, mit einer Genauigkeit von innerhalb +/-10 % mit einem Quarzwerk ausgestattet und geliefert mit einem Größe AA Batterie Maße 250mm Durchmesser X 40 mm tief, Gewicht 450 g

French

plastique de 250mm argent tubé horloge murale, avec cadran lentille frontale blanc verre minéral avec marquages de 12 heures et de minutes piste imprimé en cadran noir affiche le thermomètre en degrés Celsius et hygromètre %, avec une précision d'au sein de +/-10 % équipé d'un mouvement à quartz et fourni avec un diamètre de 250mm dimensions batterie taille AA x 40 mm de profondeur, poids 450 grammes

Dutch

250mm zilver plastic cased klok van de muur, met mineraalglas voorste lens witte wijzerplaat met 12 uur markeringen en minuut track gedrukt in zwarte wijzerplaat thermometer weergeven in Celsius en hygrometer %, met een nauwkeurigheid van binnen $\pm 10\%$ uitgerust met een quartz uurwerk en 450 gram kopen met een AA formaat batterijen afmetingen 250mm diameter x 40 mm diep, gewicht

Italian

plastica 250mm argento astuccio orologio da parete, con quadrante in vetro minerale lente frontale bianco con marcature di 12 ore e minuti pista stampato nel quadrante Visualizza termometro in gradi Celsius e igrometro %, con una precisione di entro + /-10%, dotato di un movimento al quarzo e fornito con un diametro di 250mm AA dimensione batteria dimensioni x 40 mm profondità, peso 450 grammi

Danish

250mm sølv plastik hylstre Vægur, med mineral glas front linse hvid urskive med 12 time markeringer og minut spor trykt i sort urskive viser termometeret i Celsius og hygrometer %, med en nøjagtighed inden for $\pm 10\%$ forsynet med et urværk og leveres med en AA størrelse batteri dimensioner 250mm diameter x 40 mm dyb, vægt 450 gram

Spanish

entubado de plástico de 250mm de plata reloj de pared, con esfera de cristal mineral lente frontal blanco con marcas de 12 horas y minutos pista impreso en esfera negra muestra termómetro en grados Celsius e higrómetro %, con una precisión de dentro de +/-10% equipado con un movimiento de cuarzo y provisto de un AA batería Dimensiones 250mm diámetro x 40 mm de profundidad, 450 gramos de peso