

KERN EMB 600-2

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



Alimentazione

Accumulatore: Rchrg. battery optional

Autonomia: 50 h

Autonomia: 12 h

n/a: Alimentatore esterno

Alimentazione

Tempo di carica: 10 h

Servizi

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificato DAkkS: 963-127

Categoria

Categoria: Bilance

Product Group: Bilancia didattichia

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX): 210 x 265 x 90 mm

Peso lordo: 655 g

Peso netto: 500 g

Spedizione: 24 h

Tipo della spedizione: Corriere

Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxX): 170 x 240 x 39 mm

Materiale dell'alloggiamento: Plastica

Materiale della piatto di pesata: Plastica

Superficie di pesata (d): 105

Sistema di misurazione

Divisione [d]: 10 mg

Intervallo di riscaldamento: 2 h

Linearit : 30 mg

Peso di calibrazione consigliato: 500 g (F2)

Portata [Max]: 600 g

Possibilit  di regolazione: Registrazione con peso esterno

Riproducibilit : 10 mg

Risoluzione: 60000

Sistema di pesata: Cella di carico

Tempo di stabilizzazione: 2,500 s

Unit  di misura: dwt g oz ozt

Display

Altezza cifre di display: 1,500 cm

Funzioni

Pesata sottobilancia: Gancio

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima: 5  C

Temperatura d'impiego massima: 35  C

Umidit  dell'aria massima: 80 %