

B0677C - VIOLET

Collection: Miss Base

Dessus: TISSU TECHNIQUE WEARCO

Semelle intérieure: Textile résistant à l'usure

Doublure: SmellStop Antibactérien

Semelle intermédiaire: Textile résistant à l'usure

Embout: SlimCap

Semelle: AirTech + Tpu-Skin

Emballage extérieur: 10

Miss Base

Antifatigue et confortable, c'est la gamme de chaussures dédiée à toutes les Femmes au travail.



Normes

EN ISO 20345:2022 S3L

Caractéristiques

- Embout résistant de 200 Joules
- Absorption des chocs dans la région du talon
- Chaussures anti-statique
- Résistant aux hydrocarbures
- Tige résistante à l'eau
- Semelle résistante à la perforation
- Sans métal
- Semelle orthopédique sur mesure, conforme aux normes européennes DGUV112-191
- Chaussures de sécurité adaptées aux vegans

B0677C - VIOLET

Code Douanier: 6404199000

Laboratoire d'essai

CIMAC (Organisme notifié N°.: 0465)

Via Aguzzafame 60/b

27029, ITALIE

N° de certificat: N° F-113-06499-23

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
B0677CBFU35		68.0	41.0	38.0	0.9990	0.1059	8052530128893	
B0677CBFU36		68.0	41.0	38.0	0.9990	0.1059	8052530128909	
B0677CBFU37		68.0	41.0	38.0	0.9990	0.1059	8052530128916	
B0677CBFU38		68.0	41.0	38.0	0.9990	0.1059	8052530128923	
B0677CBFU39		68.0	41.0	38.0	0.9990	0.1059	8052530128930	
B0677CBFU40		68.0	41.0	38.0	0.9990	0.1059	8052530128947	
B0677CBFU41		68.0	41.0	38.0	0.9990	0.1059	8052530128954	
B0677CBFU42		68.0	41.0	38.0	0.9990	0.1059	8052530128961	