

CARACTERÍSTICAS

- Resistente al agua
- Memoria máx./mín
- Mango de caucho
- Sonda: Acero inoxidable

Termómetro digital tipo K RS PRO

Código RS: 465-9218



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Un termómetro digital con sonda RS Pro de excelente relación calidad-precio. Este termómetro se suministra con 1 sonda de acero inoxidable de entrada, mango de caucho y 1 pila AAA. Tiene memoria máxima o mínima. Un termómetro digital puede medir la temperatura con un punto decimal en lugar de un número entero, lo que significa que sus resultados son más precisos. Nuestra gama exclusiva de termómetros de mano le ofrece una selección de tipos de calibración y preferencias de medición de temperatura para ajustarse a sus necesidades a precios asequibles.

Especificaciones

Número de modelo	RS Pro 60
Tipo de termómetro	Sonda
Número de entradas de temperatura	1
Medición de temperatura máxima absoluta: +380 °C	+200°C
Escala de temperatura	Centígrados/Fahrenheit
Tipo de pantalla	LCD/retroiluminación
Resolución	1 °C
La mejor precisión	±2 °C
Precisión	-10 °C ~ 40 °C: ±2 °C 41 °C ~ 70 °C: ±3 °C 71 °C ~ 130 °C: ±5 °C 131 °C ~ 160 °C: ±6 °C 161 °C ~ 200 °C: ±8 °C
Grabaciones mínimas/máximas	Sí
Certificado calibrado	Sí
Temperaturas de funcionamiento	0 a +200 °C.
Aplicaciones	Industria alimentaria / Industrial / médica

Especificaciones

Tipo de batería	AAA
------------------------	-----

Especificaciones mecánicas

Dimensiones	290mm x 40mm x 27mm
Longitud	290mm
Anchura	40mm
Altura	27mm
Peso	60 g

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones

EN 61340

Productos similares

Código RS	Marca	Nombre de producto	Tipo de termómetro	Medición de temperatura máxima absoluta: +380 °C	Tipo de sonda
XXX-XXXX					
XXX-XXXX					

