

Verfügbarkeit : Lieferbar



UVP zzgl. MwSt* : 87,50 EUR



Hauptmerkmale

Geräteanwendung	Zeitverzögerungsrelais
Zeitverzögerungsfunktion	Einschaltverzögerungen einer Last
Baureihe	Acti 9
Produktname	IRT
Kurzbezeichnung des Geräts	IRTA
Zusammens. d. Signalkontakte	1 W

Zusatzmerkmale

Nennbetriebsstrom Ie	8 A AC 250 V 8 A DC 250 V 0.01 A DC 5 V
Impulsdauer	> 100 ms
Lokale Signalisierung	LED grün Versorgungsspannung LED Blitzlicht Zeitverzögerung
Typ Einstellung	Konfiguration Zeitverzögerung von Drehknopf
Zeitverzögerungsbereich	0,1-360000 s
Genauigkeitsfehler	+/- 10 %
Wiederholungsgenauigkeit	+/-0,5%
Steuerekreissspannung	24 V DC 24...240 V AC 50/60 Hz
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC 24...240 V AC 50/60 Hz
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische Hutschiene
9-mm-Raster	2
Höhe	93 mm
Breite	18 mm

Tiefe	72 mm
Produktgewicht	0,065 kg
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	>= 5000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	AC-1 : >= 100000 Zyklen
Unterspannungsverhalten	100 ms
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen 2 Kabel 1.5 mm ² flexibel mit Kabelende Tunnelklemmen 2 Kabel 1.5 mm ² flexibel ohne Kabelende Tunnelklemmen 2 Kabel 2.5 mm ² fest mit Kabelende Tunnelklemmen 2 Kabel 2.5 mm ² fest ohne Kabelende

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Überbrückungszeit	<= 20 ms
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5-55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-70 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Verfügbar

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------