

40.LA – Metryczne klucze oczkowo-płaskie długie



Description:

- Klucze oczkowo-płaskie długie: długi uchwyt pozwala przenosić duży moment obrotowy przy minimalnym wysiłku.
- Profil OGV® z 12-kątnym pierścieniem zapewniającym mocne dokręcanie przy jednoczesnej ochronie nakrętki.
- Końcówka oczkowa ustawiona pod kątem 15°.
- Końcówka otwarta ustawiona pod kątem 15°.
- Rozmiary metryczne: od 19 do 65 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

	a [mm]	A [mm]	Długość [mm]	Grubość [mm]	Grubość E1 [mm]	Głowa Szerokość b [mm]	Głowa Szerokość B1 [mm]	Waga [kg]
40.19LA	19.0	19.0	329.0	8.7	12.0	45.0	29.6	0.24
40.21LA	21.0	21.0	355.0	9.5	13.0	49.0	32.3	0.305
40.22LA	22.0	22.0	368.0	9.9	14.0	51.0	33.8	0.36
40.23LA	23.0	23.0	381.0	10.3	14.5	53.0	35.4	0.37
40.24LA	24.0	24.0	394.0	10.7	15.0	55.0	36.9	0.455
40.26LA	26.0	26.0	420.0	11.5	15.5	59.0	39.4	0.52
40.27LA	27.0	27.0	433.0	11.9	16.0	61.0	40.6	0.59
40.28LA	28.0	28.0	446.0	12.3	16.5	62.4	42.2	0.6
40.29LA	29.0	29.0	446.0	12.3	16.5	62.4	42.2	0.6
40.30LA	30.0	30.0	472.0	13.1	17.0	65.0	45.2	0.8
40.32LA	32.0	32.0	498.0	13.2	18.0	69.5	47.8	0.85
40.33LA	33.0	33.0	498.0	9.5	13.0	49.0	32.3	0.85
40.34LA	34.0	34.0	524.0	9.9	14.0	51.0	33.8	1.04
40.35LA	35.0	35.0	524.0	10.3	14.5	53.0	35.4	1.04
40.36LA	36.0	36.0	550.0	10.7	15.0	55.0	36.9	1.2
40.38LA	38.0	38.0	576.0	11.5	15.5	59.0	39.4	1.435
40.41LA	41.0	41.0	615.0	11.9	16.0	61.0	40.6	1.72
40.42LA	42	42	615.0	12.3	16.5	62.4	42.2	
40.46LA	46.0	46.0	680.0	12.3	16.5	62.4	42.2	2.435
40.50LA	50.0	50.0	732.0	13.1	17.0	65.0	45.2	3.5
40.55LA	55.0	55.0	760.0	21.5	31.0	42.0	84.5	3.9
40.60LA	60.0	60.0	800.0	23.0	32.0	44.0	90.0	4.9
40.65LA	65.0	65.0	840.0	24.5	32.0	49.7	98.0	6.0