Scheda prodotto
Caratteristiche

MTN6304-0019
KNX High Bay presence detector FM

Presentazione

Gamma	KNX
Tipo prodotto	Rilevatore presenze
Tipo di bus	KNX
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche

Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Numero di uscite	4
Tipo di protezione	Protezione della zona derivazione
Tipo di regolazione	Sensibilità alla luce regolabile Regolazione orario
Area di rilevamento	Frontale: 18 m Laterale: 18 m
Angolo di rilevamento	360° orizzontale
Materiale	Plastica Lucido
Trattamento superficiale	Non trattato
Montaggio dispositivo	Incasso Soffitto
Altezza di montaggio	12 m

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.