



GRATTOIR MANUEL 10591

Le grattoir manuel 10591 offre une stabilité aux lames pour un raclage confortable et sûr. Doté d'un manche antidérapant, confortable et agréable au toucher, il est conçu pour racler et durer tout en réduisant la fatigue dans vos mains.

Marque :	Slice
Reference :	SL010591
Type de couteau :	Couteau à lame manuelle, Grattoir
Mécanisme :	Curseur
Matériau couteau :	Plastique
Type de lame :	Céramique, Bout pointu, Bout arrondi
Profondeur de coupe :	1 mm - 10 mm
Autres caractéristiques couteau :	Gaucher et droitier, Changement de lame sans outils

Le grattoir manuel Slice® 10591 introduit nos lames de sécurité Finger-Friendly® anti-rouille dans l'univers des grattoirs industriels. Les grattoirs Slice utilisent nos lames de cutter 10526 (bout arrondi) et 10528 (bout pointu) dans un manche robuste qui maintient les lames stables pour un raclage confortable et sûr. Doté d'un manche antidérapant, confortable et agréable au toucher, avec une construction durable en nylon renforcé de fibre de verre, ce grattoir est conçu pour racler et durer pendant des heures tout en réduisant la fatigue dans vos mains. Le manche offre deux positions de lame prédéfinies afin de protéger la lame ainsi que l'utilisateur lorsque l'outil n'est pas utilisé. Type de lame installée : à bout arrondi. Ambidextre. Lames compatibles : 10526, 10528. Tranchant Finger-Friendly® qui dure 11 fois plus longtemps qu'une lame en métal. Lame chimiquement inerte, qui ne rouille pas. Lame qui ne produit pas d'étincelles, non conductrice, non-magnétique. Lame sans revêtement huileux ni lubrifiant. Changement de lame sans outil. Dimensions : 136.3 x 73.1 x 22.8 mm env. Poids : 82 g env. Composition : GFN, TPEE, POM, oxyde de zirconium. Conditionnement : 12 pièces.

