

Datenblatt für PL 2600 S
 Artikelnummer: 934159100



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 934 159-100
Beschreibung:	Berührungssichere Prüfleitung mit Doppelfunktions-Sicherheits-Prüfspitze. Spitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten und 4 mm Durchmesser Stift zum Einstecken in Buchsen. 4 mm Durchmesser Sicherheitsstecker mit geradem Abgang. Incl. Spitzenschutz
Typ:	PL 2600 S schwarz/black
System:	4mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	934 159-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ●
Technische Daten	
Messkategorie:	CAT II
Norm:	DIN EN 61010-031
Stiftdurchmesser:	4mm
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	Stift 4mm Durchmesser
Leitungstyp:	LEH-XY
Leitungsspezifikation:	hochflexible Schlauchleitung
Litzenaufbau:	259 x 0.07
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V
Bemessungsstrom:	16 A
Durchgangswiderstand:	20 mOhm
Leitungslänge:	100cm
Leitungsquerschnitt:	1mm ²
Leitungsmaterial:	PVC
Leitungsfarbe:	schwarz
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kupfer-Beryllium
Kontaktflächenmaterial:	Nickel
Gehäusematerial:	PA
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 V-2

