

Kabelverschraubungen Messing mit Knickschutztülle EPDM

Einteiliger Dichteinsatz

nicht durchgehend isolierend

Material: Messing vernickelt

Dichtung: NBR

O-Ring: NBR

Knickschutztülle: EPDM

Minimale Einsatztemperatur: -40°C

Maximale Einsatztemperatur: +100°C

Schutzart: IP 68

Weitere Schutzart: IP 69K



Ref	Gewinde	Ø Klemm mini	Ø Klemm maxi	Schlüssel weite	H	T	Gewinde
							länge L
A1008.52	M8x1.25	3.8	4.8	11	12	25	6
A1007.52	Pg 7	4.0	6.0	16	20	35	6
A1009.52	Pg 9	6.0	8.8	20	24	45	6
A1011.52	Pg 11	6.0	8.8	20	24	45	6
A1013.52	Pg 13	10.5	13.0	24	28	73	6

